

Highlights

- Austauschbarkeit von Schleif- und Polierpads auf derselben Trägerplatte
- Schnelle und präzise Montage und Demontage von Pads
- Reduzierung von Kosten und Rüstzeiten
- Geeignet für verschiedene Befestigungssysteme wie Selbstklebefolie und Metallträger

Zubehör

PAD-EASE-PRO

PAD-EASE-PRO wurde speziell für den optimierten Einsatz mit Pureon Poliertüchern und Schleifpads entwickelt. Die Hauptfunktion besteht darin, eine schnelle, präzise und sichere Montage sowie Demontage von Tüchern oder Pads mit PSA-Klebeschicht direkt auf der Trägerplatte zu gewährleisten.


Es reduziert die Rüstzeiten erheblich und ermöglicht es, eine einzelne Trägerplatte nacheinander für mehrere Pads zu verwenden – ohne Einschränkungen oder Leistungsverlust. Ein Tuch oder ein Pad, das direkt auf die Trägerplatte aufgeklebt und falsch positioniert wurde, lässt sich nur schwer oder gar nicht ohne Beschädigung entfernen. Mit PAD-EASE-PRO können selbstklebende Träger einfach, schnell und ohne Beeinträchtigung entfernt und wiederverwendet werden.

Auch grossformatige Tücher und Pads können mehrmals täglich gewechselt werden, was die betriebliche Flexibilität und Produktivität erhöht.


PAD-EASE-PRO ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignet sich für sämtliche industrielle Anwendungen:

- Dünne, flexible, selbstklebende Folie (PSA – Dicke 0,25 mm) zur direkten Verklebung auf Maschinenplatte
- Version mit Polycarbonat-Rückseite (PCPSA – Dicke 1,05 mm), bietet eine robuste, stabile und steife Trägerstruktur, montagefertig für Klebeanwendung
- Metallträger-Version (MC – Dicke 0,75 mm) zur magnetischen Befestigung am Maschinenteller

Bei sachgemässer Anwendung unter geeigneten Betriebsbedingungen bietet PAD-EASE-PRO eine Lebensdauer von über zwei Jahren.



PAD-EASE-PRO



Wechselvorgang



Pureon bietet eine breite Palette an massgeschneiderten Lösungen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Produkteigenschaften

Temperaturbeständigkeit ... -40 – 160 C°
 Schichtdicke..... 0,13 mm
 Dicke des Metallträgers 0,5 mm

Bestellinformationen

Bestellnummer PAD-EASE-PRO OD475-ID200 mm-PU1-PSA-D1


- ① Aussendurchmesser 200 – 1'000 mm
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich
- ② Innendurchmesser Optional (frei wählbar)
- ③ Verpackungseinheit 1 Stück / Karton
- ④ Befestigung PSA (selbstklebend)
PCPSA (selbstklebend und verstärkt)
MC (Metallplatte)
- ⑤ Zeichnungsindex Optional

Anwendungsempfehlungen

- Vorbereitung Die Montageplatte muss absolut sauber, eben, trocken und fettfrei sein.
- Montage Die PAD-EASE-PRO Folie / Platte muss mittig und gegebenenfalls passend zu den Kühlbohrungen ausgerichtet und luftblasenfrei angebracht werden.
- Demontage Pads mit selbstklebender Rückseite dürfen nur einmal montiert werden.
- Reinigung Nach dem Entfernen eines Schleifpads / Poliertuchs sollte die PAD-EASE-PRO Oberfläche feucht mit Wasser abgewischt und gereinigt werden. Wichtig: Verwenden Sie zur Reinigung niemals Aceton oder Isopropanol.

Hinweis zu Fluorpolymeren (PTFE)

Fluorpolymere wie PTFE in PAD-EASE-PRO reichern sich aufgrund ihrer Struktur weder im menschlichen Körper noch in der Umwelt an. Sie liegen nur in gebundener Form vor und sind derzeit nicht beschränkt oder verboten.



Kontakt

sales@pureon.com
 www.pureon.com

